


Asennussarja paikannusantureille

MOUNTING BRACKET STRAIGHT



Sovellutus

Malli

Säätösynteriasennus, suora, vain uppoasennettaville antureille

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

175,5

Asennustapa

Asennustanko; (Ø 14 mm)

Materiaalit

Säätösynteri: ruostumaton teräs (1.4408); kiinnike: haponkestävä teräs (1.4571/316)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl