


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF030MSS0005X03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E11239

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Suojausluokka		III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PBT; PA
Valukotelomateriaali	PBT / PA
Mutterin materiaali	messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF030MSS0005X03

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PBT / PA; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä



Johdinvärit :
BN = ruskea
BK = musta
BU = sininen