



Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTGH050MSS0010H05

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat

[mm]

15 x 15 x 42

Materiaalit

TPU

Valukotelomateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTGH050MSS0010H05

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
WH =	valkoinen
YE =	keltainen