


Kytkestävä liitin

SDOGH040PLSFKSK



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	13,5
Mitat	[mm]	18 x 18 x 52
Materiaalit		PA 6.6
Valukotelomateriaali		PA 6.6
Mutterin materiaali		PA 6.6

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

E11145



Kytkestävä liitin


SDOGH040PLSFKSK

Sähköinen liitäntä

työntötekniikka: 0,34...0,75 mm²; Johdineriste: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Kaapelisuojaus: Ø 4...7,5 mm

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA 6.6; Lukitus: PA 6.6



Liitäntä

