


## Liitântäkaapeli

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

## Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC

## Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 67

## Mekaaniset tiedot

Materiaalit

TPU

Valukotelmateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

## Näytöt / käyttöelementit

Näyttö

Tilanosoitus

2 x LED, keltainen

käyttö

1 x LED, vihreä

## Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



## Liitântäkaapeli

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS

### Sähköinen liitântä - urospistoke


Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



### Sähköinen liitântä

Kaapeli: 3 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm )

### Liitântä



Johdinvärit :  
 BK = musta  
 BN = ruskea  
 BU = sininen  
 WH = valkoinen

### Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm

