


Kytettävä urosliitin

SSTGF030ZDSFKPK

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 60 AC/DC
Suojausluokka	III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...70
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm]	13 x 13 x 44
Materiaalit	PA
Valukotelmateriaali	PA
Mutterin materiaali	ZnAl / Ni

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

työntötekniikka: 0,14...0,34 mm²; Johdineriste: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Kaapelisuojaus: Ø 4...5 mm

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: ZnAl / Ni



E11158

Kytkestävä urosliitin

SSTGF030ZDSFKPK



Liitäntä

