




Välikaapeli venttiilipistokkeella

VSGH030MSS0001HDOAB031PLS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus		
Erityispiirre		Halogeniton
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 24 AC/DC
Ylijännitesuojaus		kyllä; (VDR)
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		ruuvi
		merkintäkenttä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl




Välikaapeli venttiilipistokkeella

VSGH030MSS0001HDOAB031PLS

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1 m, PUR, Halogeniton, harmaa; 3 x 0,5 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi B teollisuusstandardi, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

