


E11187



Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS



Sovellutus

Sovellutus

virtamittaus

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 24 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...90

Suojausluokka

IP 67; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

99,4

Materiaalit

TPU

Valukotelomateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

ruuvi

merkintäkenttä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm

