


Adapteripistoke

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)



1 O-rengas



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 45 AC / < 70 DC
Suojausluokka	III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...85
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	11,6
Materiaalit	messinki niklattu
Valukotelomateriaali	messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Adapteripistoke

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: messinki, niklattu



Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen