


Adapterinaarasliitin

EDOGH080MSS00,5E08

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E11601

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 O-rengas

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[M]	< 30 AC / < 36 DC
---------------	-----	-------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Asennuskierre	PG 9
---------------	------

Materiaalit	messinki niklattu
-------------	-------------------

Valukotelomateriaali	messinki, niklattu
----------------------	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Adapterinaarasliitin


EDOGH080MSS00,5E08

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: messinki, niklattu



Liitäntä

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
WH =	valkoinen
YE =	keltainen