


Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF040MSS0005H04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC151

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 60 AC / < 75 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	139
Mitat [mm]	10 x 10 x 31
Materiaalit	PUR
Valukotelomateriaali	PUR
Mutterin materiaali	messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF040MSS0005H04

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm



Liitäntä



BK =	Johdinvärit :
BN =	musta
BU =	ruskea
WH =	sininen
	valkoinen