


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EBC054

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



#### Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa

#### Sähköiset tiedot

|                                |     |            |
|--------------------------------|-----|------------|
| Käyttöjännite                  | [V] | 10...30 DC |
| Suojausluokka                  |     | III        |
| Maks. kuormitettavuus / moduli | [A] | 2          |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus  | [A] | 6          |




## Haaroitusrasia

ZDO8F039MSS0005H10

| Käyttöolosuhteet                                                                                                                       |                                          |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ympäristölämpötila                                                                                                                     | [°C]                                     | -25...90                                                                              |
| Suojausluokka                                                                                                                          |                                          | IP 68                                                                                 |
| Mekaaniset tiedot                                                                                                                      |                                          |                                                                                       |
| Paino                                                                                                                                  | [g]                                      | 663                                                                                   |
| Mitat                                                                                                                                  | [mm]                                     | 21 x 26 x 145                                                                         |
| Materiaalit                                                                                                                            |                                          | PBT-GF20; messinki niklattu                                                           |
| Valukotelomateriaali                                                                                                                   |                                          | PBT-GF 20 / messinki, niklattu                                                        |
| Haaroitusrasian porttimäärä                                                                                                            |                                          | 8                                                                                     |
| Liitintyyppi                                                                                                                           |                                          | M8                                                                                    |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa                                                                                                         |                                          | kyllä                                                                                 |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa                                                                                                         | Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa | min. 10 x kaapelin halkaisija                                                         |
|                                                                                                                                        | Liikenopeus                              | maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                        | Taivutuskertojen lukumäärä               | > 5 Mio.                                                                              |
|                                                                                                                                        | Vääntörasitus                            | ± 180 °/m                                                                             |
| Näytöt / käyttöelementit                                                                                                               |                                          |                                                                                       |
| Näyttö                                                                                                                                 | Tilanosoitus                             | 8 x LED, keltainen                                                                    |
|                                                                                                                                        | käyttö                                   | 1 x LED, vihreä                                                                       |
| Huomautuksia                                                                                                                           |                                          |                                                                                       |
| Pakkausyksikkö                                                                                                                         |                                          | 1 kpl                                                                                 |
| Sähköinen liitäntä                                                                                                                     |                                          |                                                                                       |
| Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> (96 x Ø 0,1 mm ) |                                          |                                                                                       |
| Sähköinen liitäntä - ura                                                                                                               |                                          |                                                                                       |
| Pistokeliitäntä: 8 x M8; koodaus: A; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu                              |                                          |                                                                                       |
|                                                     |                                          |                                                                                       |



### Liitäntä



|      |               |
|------|---------------|
|      | Johdinvärit : |
| BK = | musta         |
| BN = | ruskea        |
| BU = | sininen       |
| GN = | vihreä        |
| GY = | harmaa        |
| PK = | vaal.punainen |
| RD = | punainen      |
| VT = | violetti      |
| WH = | valkoinen     |
| YE = | keltainen     |