




Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus		
Erityispiirre	Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Suojausluokka		III
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	2
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	6
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90



Haaroitusrasia

ZDO8F039MSS0010H10

Suojausluokka	IP 68
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	1172								
Mitat [mm]	21 x 26 x 145								
Materiaalit	PBT-GF20; messinki niklattu								
Valukotelmateriaali	PBT-GF 20 / messinki, niklattu								
Haaroitusrasian porttimäärä	8								
Liitintyyppi	M8								
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä								
Käyttö energiansiirtoketjuissa	<table> <tr> <td>Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa</td><td>min. 10 x kaapelin halkaisija</td></tr> <tr> <td>Liikenopeus</td><td>maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Taivutuskertojen lukumäärä</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Vääntörasitus</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.	Vääntörasitus	± 180 °/m
Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija								
Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²								
Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.								
Vääntörasitus	± 180 °/m								

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	8 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm)


Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 8 x M8; koodaus: A; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu





Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen