




Haaroitusrasia

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EBC050
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus		
Erityispiirre		Kullatut koskettimet
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Suojausluokka		III
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	2
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	6
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 68

Haaroitusrasia

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS


Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	81,6
Materiaalit		PBT-GF20; messinki niklattu
Valukotelomateriaali		PBT-GF 20 / messinki, niklattu
Haaroitusrasian porttimäärä		4
Liitintyyppi		M8

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	4 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä


Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä - Liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu



Liitäntä



E11216



Haaroitusrasia

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 4 x M8; koodaus: A; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu

