


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

**Sovellutus**

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC

Suojausluokka

III

Maks. kuormitettavuus /
moduli

[A]

2

Maks.
kokonaiskuormitettavuus

[A]

6

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

85,8

Materiaalit

PBT-GF20; messinki niklattu

Valukotelmateriaali

PBT-GF 20 / messinki, niklattu

E11219



Haaroitusrasia

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Haaroitusrasian porttimäärä	4
Liitintyyppi	M8

Näytöt / käyttöelementit


Näyttö	Tilanosoitus	8 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - Liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M16; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu



Liitäntä



Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 4 x M8; koodaus: A; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu

