

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF040VAS0010E04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVT140

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Suojausluokka		III
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PVC
Valukotelomateriaali	PVC
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF040VAS0010E04

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm

Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm



Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen