



Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF040VAS0005E04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVT135

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 60 AC / < 75 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 68

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm]	10 x 10 x 31
Materiaalit	PVC
Valukotelmateriaali	PVC
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF040VAS0005E04

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm



Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen