


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAO140MSS0010H10

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 30 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	1107,5
Mitat [mm]	45 x 20 x 47
Materiaalit	PUR
Valukotelomateriaali	PUR
Mutterin materiaali	messinki, niklattu
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa
	min. 12,5 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus
	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Vääntörasitus
	± 180 °/m



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAO140MSS0010H10

Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M16, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä

A	BN
C	WH/GN
E	GY/PK
J	GN
L	BU
N	GN/BN
O	RD/BU
P	WH
S	GY
T	YE

U: ei käytössä
 R: ei käytössä
 G: ei käytössä
 M: ei käytössä

Johdinvärit :
 BN = ruskea
 BU = sininen
 GN = vihreä
 GY = harmaa
 PK = vaal.punainen
 RD = punainen
 WH = valkoinen
 YE = keltainen