


E11228



Y-liitäntäkaapeli

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

63

Materiaalit

PUR

Valukotelmateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu


Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin A


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu



Y-liitäntäkaapeli

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - urospistoke B

Kaapeli: 0,15 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 6,2 mm; 2 x 0,25 mm²

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu



Sähköinen liitäntä - urospistoke C

Kaapeli: 0,15 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 6,2 mm; 4 x 0,25 mm²

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu

