


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGB050PLS0005E05



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	5

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...90
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	498,2
Mitat	[mm]	24 x 24 x 50
Materiaalit		TPU
Valukotelmateriaali		TPU
Mutterin materiaali		TPU

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOGB050PLS0005E05

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: TPU



Liitäntä

1	BK
2	BU
3	GY
4	BN
5	WH

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GY =	harmaa
WH =	valkoinen