


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAA050MSS0005H04



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 300 AC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojaluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

165,2

Materiaalit

TPU

Valukotelmateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAA050MSS0005H04

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2", kulmamalli; koodaus: C; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä



Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen