


E11250



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGA050MSS0005H04



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 300 AC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

315,8

Mitat

[mm]

14,5 x 14,5 x 42,5

Materiaalit

TPU

Valukotelomateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

E11250



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGA050MSS0005H04

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2", suora; koodaus: C; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä



Johdinvärit :
BK = musta
BN = ruskea
BU = sininen
WH = valkoinen