


Kytkestävä liitin

SDOAH040VASFKPG



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...85

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

28,2

Mitat

[mm]

39 x 19 x 31

Materiaalit

PBT

Valukotelmateriaali

PBT

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Kytkestävä liitin


SDOAH040VASFKPG

Sähköinen liitântä

ruuviliittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PBT; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu



Liitântä

