




Kytkestävä urosliitin

SSTGF040MSSFKPG



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 30 DC

Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...85

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

11,2

Mitat

[mm]

12 x 12 x 50

Materiaalit

PA

Valukotelomateriaali

PA

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

E11255



Kytkestävä urosliitin

SSTGF040MSSFKPG

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: 0,14...0,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 3,5...5 mm

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

