


E11274



Liitäntäkaapeli

VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS




Sovellutus	
Erityispiirre	Halogeniton
Malli	tiedonsiirto ohjelmointiyksikön kanssa PP2000
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	9,6...30 DC
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 67; (Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella: IP 67 / IP 69K)
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	131
Valukotelomateriaali	PA / Hytrel G-4774
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

**Liitäntäkaapeli**

VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS

Sähköinen liitäntäKaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 6 mm; 4 x 0,5 mm²**Sähköinen liitäntä - Naarasliitin**

Pistokeliitäntä: 1 x bajonetti, kulmamalli; Valettu runko: Hytrel G-4774

**Sähköinen liitäntä - urospistoke**

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA

**Liitäntä**