


Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTGH040MSS0003H04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC077

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Mitat

[mm]

15 x 15 x 48

Materiaalit

TPU

Valukotelmateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitántäkaapeli urospistokkeella

ASTGH040MSS0003H04

Sähköinen liitántä

Kaapeli: 3 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitántä - urospistoke

Pistokeliitántä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm



Liitántä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen