


Adapteripistoke

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[M]	< 45 AC / < 70 DC
---------------	-----	-------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	19,6
Asennuskierre		M20
Materiaalit		messinki niklattu
Valukotelomateriaali		messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,12 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: messinki, niklattu





Adapteripistoke

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)

Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen