


Liitântäkaapeli urospistokkeella

ASTGH030VAS0001A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC076

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------------	---------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...70
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm]	15 x 15 x 41,5
Materiaalit	PVC
Valukotelomateriaali	PVC
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Liitántäkaapeli urospistokkeella

ASTGH030VAS0001A03

Sähköinen liitántä

Kaapeli: 1 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitántä - urospistoke

Pistokeliitántä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)



Liitántä

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Johdinvärit :
BN = musta
BU = ruskea
 sininen