



Liitäntäkaapeli


VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



| Sovellutus                       |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Erityispiirre                    | Halogeniton         |
| Sähköiset tiedot                 |                     |
| Käyttöjännite [V]                | < 250 AC / < 300 DC |
| Käyttöolosuhteet                 |                     |
| Ympäristölämpötila [°C]          | -25...80            |
| Suojausluokka                    | IP 68               |
| Mekaaniset tiedot                |                     |
| Materiaalit                      | PUR                 |
| Valukotelomateriaali             | PUR                 |
| Mutterin materiaali              | messinki, niklattu  |
| Huomautuksia                     |                     |
| Pakkausyksikkö                   | 1 kpl               |
| Sähköinen liitäntä - urospistoke |                     |

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu





## Liitäntäkaapeli

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Liitäntä



### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu

