


E11301



Liitântäkaapeli

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus	
Erityispiirre	Halogeniton
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	< 250 AC / < 300 DC
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 68
Mekaaniset tiedot	
Materiaalit	PUR
Valukotelmateriaali	PUR
Mutterin materiaali	messinki, niklattu
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke	

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu





Liitäntäkaapeli

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu

