


E11315



Adapteripistoke

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 125 AC/DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 68
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	27,3
Mitat	[mm]	18 x 18 x 19
Asennuskierre		M20
Materiaalit		messinki niklattu
Valukotelomateriaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl



Adapteripistoke

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)


Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: ...0,6 Nm; Kierre M20

Kiristysmomentti: ...2 Nm



Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
WH =	valkoinen
YE =	keltainen