




Välikaapeli venttiilipistokkeella

AVDAA031--S0010A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 24 AC/DC
Ylijännitesuojaus	kyllä; (VDR)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PUR
Valukotelmateriaali	PUR

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	ruuvi
	merkintäkenttä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

E11316



Välikaapeli venttiilipistokkeella


AVDAA031--S0010A03

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 10 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: PUR



Liitäntä



Johdinvärit :
BN = ruskea
BU = sininen
GN/YE = vihreä/keltainen