

E11318




Liitäntäkaapeli

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E11353

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 10...30 DC

Suojausluokka III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...90

Suojausluokka IP 68

Mekaaniset tiedot

Materiaalit TPU

Valukotelomateriaali TPU


Mutterin materiaali messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm





Liitäntäkaapeli

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, TPU, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm

