


Liitântäkaapeli

VDOAF032MSS0002H03STGF030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC

Suojausluokka

III

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

3

Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...85

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Materiaalit

PUR

Valukotelmateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö

Tilanosoitus

1 x LED, keltainen

käyttö

1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Liitäntäkaapeli

VDOAF032MSS0002H03STGF030MSS

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR, musta, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm

