




Liitäntäkaapeli

VDOGH030MSS00,3H03STGF030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC255  
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



| Sovellutus                    |      |                                                   |
|-------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| Erityispiirre                 |      | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet |
| Silikoni-vapaa                |      | kyllä                                             |
| Sähköiset tiedot              |      |                                                   |
| Käyttöjännite                 | [V]  | < 60 AC / < 75 DC                                 |
| Suojausluokka                 |      | III                                               |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus | [A]  | 3                                                 |
| Käyttöolosuhteet              |      |                                                   |
| Ympäristölämpötila            | [°C] | -25...85                                          |
| Suojausluokka                 |      | IP 68                                             |
| Mekaaniset tiedot             |      |                                                   |
| Materiaalit                   |      | PUR                                               |
| Valukotelomateriaali          |      | PUR                                               |
| Mutterin materiaali           |      | messinki, niklattu                                |
| Huomautuksia                  |      |                                                   |
| Pakkausyksikkö                |      | 1 kpl                                             |



## Liitäntäkaapeli

VDOGH030MSS00,3H03STGF030MSS

### Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm



### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Liitäntä



### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm

