


E11342



Liitäntäkaapeli

VDOGH030MSS0005H03STGF030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus	
Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa	kyllä
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	< 60 AC / < 75 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	3
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...85
Suojausluokka	IP 68
Mekaaniset tiedot	
Materiaalit	PUR
Mutterin materiaali	messinki, niklattu / messinki, niklattu
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke	

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm

E11342



Liitäntäkaapeli


VDOGH030MSS0005H03STGF030MSS



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon