




## Liitäntäkaapeli

VDOAH030MSS00,6H03STGF030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

## Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

&lt; 60 AC / &lt; 75 DC

Suojausluokka

III

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

3

## Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...85

Suojausluokka

IP 68

## Mekaaniset tiedot

Materiaalit

PUR

Valukotelmateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

## Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

## Liitäntäkaapeli

VDOAH030MSS00,6H03STGF030MSS

### Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm



### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,6 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Liitäntä



### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm

