


Liitäntäkaapeli

VDOAF040MSS0005H04STGF040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Suojausluokka

III

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Materiaalit

PUR

Valukotelomateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitântäkaapeli

VDOAF040MSS0005H04STGF040MSS

Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm



Sähköinen liitântä

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Liitântä



Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm

