




Liitäntäkaapeli

VDOAH040MSS00,3H04STGF040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC285
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Suojausluokka		III
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	3
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 68
Mekaaniset tiedot		
Materiaalit		PUR
Valukotelomateriaali		PUR
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Liitäntäkaapeli

VDOAH040MSS00,3H04STGF040MSS

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm

