


Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080MSS0005K08

8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu.
Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).



Sovellutus		
Erityispiirre		Suojattu kaapeli
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite [V]		< 30 AC / < 36 DC
Suojausluokka		III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]		2
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-25...90
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]		372
Mitat [mm]		15 x 15 x 43
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistoikkeella


ADOGH080MSS0005K08

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 5 m, PUR, musta, suojattu; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 1...1,5 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty



Liitäntä



värit DIN EN 60947-5-2 mukaan

Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
OG =	oranssi
VT =	violetti
WH =	valkoinen
screen =	vaippa