


E12405



Y-liitäntäkaapeli

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS



C - A tulokaapeli harmaa
C - B octavis-kaapeli musta



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

65

Materiaalit

TPU

Valukotelmateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Haaroitusrasian porttimäärä

2

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl




Y-liitäntäkaapeli


YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Kaapeli: 0,25 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Pistokeliitäntä: 2 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

