




Ethernet-liitäntäkaapeli

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS



Sovellutus	
Erityispiirre	Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli
Malli	Ethernet-kaapeli, D-koodattu
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	< 50 AC / < 60 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-20...90
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	66,1
Mitat [mm]	15 x 15 x 47,3
Materiaalit	TPU
Mutterin materiaali	sinkkipainevalu, niklattu / sinkkipainevalu, niklattu
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä - urosipistoke	
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty	

E12422



Ethernet-liitäntäkaapeli


VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,5 m, PVC, vihreä, suojattu; 4 x 0,34 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty

