


Ethernet-liitäntäkaapeli

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli

Malli

Ethernet-kaapeli, D-koodattu

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Suojausluokka

III

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...90

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

1369

Mitat

[mm]

15 x 15 x 47,3

Materiaalit

TPU

Valukotelomateriaali

TPU

Mutterin materiaali

sinkkipainevalu, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Ethernet-liitäntäkaapeli


VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty

**Sähköinen liitäntä**

Kaapeli: 20 m, PVC, vihreä, suojattu; 4 x 0,34 mm²

Liitäntä**Sähköinen liitäntä - urospistoke**

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty

