


Liitântäkaapeli

VDOG040ZDS0010H04STGD040ZDS



Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Malli	Tehonsyöttökaapeli, T-koodattu

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 60 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	12

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	1077,5
Mitat	[mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Materiaalit		PUR
Valukotelomateriaali		PUR
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu, niklattu
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovelluksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Taivutussäde kiinteässä asennuksessa	min. 5 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3 m/s 5 m vaakamatkalla ja 5 m/s ² maksimikihtiävyydellä
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 4 Mio.

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

E12428



Liitäntäkaapeli

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: T; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, musta; 4 x 1,5 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: T; Valettu runko: PUR

