




Liitäntäkaapeli

VDOG040ZDS0020H04STGD040ZDS



Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Malli	Tehonsyöttökaapeli, T-koodattu

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 60 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	12

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...85
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	2163,5								
Mitat [mm]	15,4 x 15,4 x 54,8								
Materiaalit	PUR								
Valukotelomateriaali	PUR								
Mutterin materiaali	sinkkipainevalu, niklattu								
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä								
Käyttö energiansiirtoketjuissa	<table> <tr> <td>Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa</td><td>min. 10 x kaapelin halkaisija</td></tr> <tr> <td>Taivutussäde kiinteässä asennuksessa</td><td>min. 5 x kaapelin halkaisija</td></tr> <tr> <td>Liikenopeus</td><td>maks. 3 m/s 5 m vaakamatkalla ja 5 m/s² maksimikihtiävyydellä</td></tr> <tr> <td>Taivutuskertojen lukumäärä</td><td>> 4 Mio.</td></tr> </table>	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija	Taivutussäde kiinteässä asennuksessa	min. 5 x kaapelin halkaisija	Liikenopeus	maks. 3 m/s 5 m vaakamatkalla ja 5 m/s ² maksimikihtiävyydellä	Taivutuskertojen lukumäärä	> 4 Mio.
Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija								
Taivutussäde kiinteässä asennuksessa	min. 5 x kaapelin halkaisija								
Liikenopeus	maks. 3 m/s 5 m vaakamatkalla ja 5 m/s ² maksimikihtiävyydellä								
Taivutuskertojen lukumäärä	> 4 Mio.								

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Liitäntäkaapeli

VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: T; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 20 m, PUR, musta; 4 x 1,5 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: T; Valettu runko: PUR

