




Liitântäkaapeli

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS



Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus		hitsaussovellutukset
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...36 DC
Suojausluokka		II
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 68
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	816,2
Mitat	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Valukotelomateriaali		PUR
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu
Tiivistemateriaali		FKM



Liitântäkaapeli

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Huomautuksia	kahdella 30 mm pituisella tarrapidikkeellä
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 30 m, PUR, musta, Ø 4,9 mm; ei säteilytetty (kierrätettävissä); hitsauskipinänkestävä; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR, läpinäkyvä; Lukitus: sinkkipainevalu; tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm

