




Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTGH080MSS0005H08




Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	313,7
Materiaalit		PUR
Valukotelmateriaali		PUR
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, musta, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm





Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTGH080MSS0005H08

Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

värit DIN EN 60947-5-2 mukaan

Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
OG =	oranssi
VT =	violetti
WH =	valkoinen