




Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTGH120MSS0005H12



Sovellutus		
Erityispiirre	Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Suojausluokka		II
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	2
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	-5...70
Suojausluokka		IP 68
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	329,5
Mitat	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Materiaalit		PUR
Valukotelomateriaali		PUR
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu, niklattu
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 2 Mio.
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl



Liitântäkaapeli urospistokkeella


ASTGH120MSS0005H12

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 5 m, PUR, musta, Ø 6,5 mm; 12 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm)

Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Liitântä

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
GY/PK =	harmaa/vaal.punainen
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen
RD/BU =	punainen/sininen