


Liitäntäkaapeli

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[M]

< 30 AC / < 36 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...90

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

110,1

Valukotelomateriaali

messinki, niklattu / TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

Liitäntäkaapeli

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M23, suora; Valettu runko: messinki, niklattu; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m, PUR, musta, Ø 4,8 mm, suojattu; 5 x 0,25 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty

