


Y-haaroitin

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 60 AC/DC

Maks. kuormitettavuus /
moduli

[A]

12

Maks.
kokonaiskuormitettavuus

[A]

12; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...70

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

24,6

Materiaalit

TPU

Valukotelomateriaali

TPU

Mutterin materiaali

sinkkipainevalu

Liitintyyppi

M12

Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

Y-haaroitin

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Sähköinen liitäntä

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 2 x M12; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu; Koskettimet: kullattu

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu; Koskettimet: kullattu